



Zestawy kluczy oczkowo-płaskich, wersja długa, liczba wkrętaków: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614210 11
GTIN	4018754058341
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

w dostawie::

po 1 kluczu oczkowo-płaskim, nr 614700 / 614200 / 614900: wilk. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

Opis techniczny

liczba wkrętaków	11
------------------	----

rozwartości kluczy

metryczny