



Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.



Dane zamówienia

Numer katalogowy	638610
GTIN	4018754079407
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg **DIN 3120**.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek gs_profil_6kant-einsatz M5–M22. Świece zapłonowe 16 i 20,8 mm. śruby 6-kątne gs_profil_6kant M5–M12.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

w dostawie::

nasadki 12-kątne: 23 szt. nr 642100

rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Nasadki dwunastokątne, bardzo długie: 7 szt. nr 642500

rozm. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Nasadki do świec zapłonowych: 2 szt. nr 642450

rozm. 16; 20,8

Nasadki z przegubem Cardana: 6 szt. nr 642600

rozm. 10; 13; 16; 17; 18; 19

nasadki 6-kątne: 5 szt. nr 643200

rozm. 4; 5; 6; 8; 10

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 641300

przedłużki: 3 szt. nr 641000

rozm. 75; 130; 255

przegub Cardana: 1 szt. nr 641600

przegub: 1 szt. nr 641200

grzechotka: 1 szt. nr 640100

przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

długość: 540 mm

szerokość: 290 mm

wysokość: 53 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-34 mm

Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10 mm

Opis techniczny

liczba części	50
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny
rozwarości kluczy	metryczne
Zakres rozwarości kluczy nasadowych 12-kątnych	8-34 mm
Zakres rozwarości kluczy do śrub 6-kątnych	4-10 mm
Opakowanie	Skrzynka z blachy stalowej
długość	540 mm
szerokość	290 mm
wysokość	53 mm