



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Drabiny wolnostojące, aluminiowe, wejście z dwóch stron, Liczba stopni:
2X10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Klasa artykułu	98G

Opis**Wykonanie:**

Słupki z rury prostokątnej, rowkowane szczeble 4-kątne 30x30 mm, połączone trwale ze słupkami przez wywinięte obwodowo obrzeże, stożkowe ustawienie słupków dla większej stateczności. Górne końce słupków z zaślepkami. Przyczepne stopy nivello®. Duża stateczność dzięki zabezpieczeniu przed rozsunięciem za pomocą 2 taśm perlonowych o wysokiej wytrzymałości, zabezpieczenia transportowe. Ocynkowane zawiasy stalowe ze złączką gwintową.

Norma:**DIN EN 131.****Opis techniczny**

masa	13,3 kg
dolna szerokość zewnętrzna	0,65 m
wykonanie stopnia	Szczeble
możliwość chodzenia	2-stronne

Głębokość szczelbi / stopni	30 mm
wysokość robocza około	3,3 m
długość drabiny	2,95 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabiny wolnostojące