



## Zestawy kluczy oczkowo-płaskich, wersja długa, liczba wkrętek: 14



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614210 14
GTIN	4018754058136
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. poręczny uchwyt profilowy 2-teownikowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie sił.

#### Norma:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana nieluszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

#### w dostawie::

po 1 kluczu oczkowo-płaskim, nr 614700 / 614200 / 614900: Wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

#### wskazówka:

Profil specjalny **AS-drive**. Dokładnie dopasowany profil - dla lotnictwa i astronautyki. Klucze z tym profilem są oznaczone przez **AS-drive**.

#### Zalety:

- **mocowanie śrub na powierzchniach bocznych - zapobiega uszkodzeniom - wydłuża trwałość śrub**
- **większa powierzchnia przylegania narzędzia do śruby - pewny chwyt i możliwość przeniesienia większej siły.**

### Opis techniczny

liczba wkrętek	14
----------------	----

rozwartości kluczy

metryczny