



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminiowe drabiny wielofunkcyjne, 4-elementowe, z poprzeczką, Liczba stopni: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966105 12
GTIN	4031405313125
Klasa artykułu	98G

Opis

Wykonanie:

Drabina przystawna, wolnostojąca i schodkowa w jednej. Do zastosowania jako pomost roboczy konieczna jest okładzina i pomost (proszę zamawiać osobno). 6 automatycznie ryglowanych zawiasów stalowych odpowiada za bezpieczeństwo użytkowania. Rozstaw stopni 280 mm. Stoi pewnie i gwarantuje bezpieczeństwo pracy dzięki 2 poprzeczkom nivello® i dwustronnie antypoślizgowym stopniom nivello®. Poprzeczki są luźno załączone i są mocowane do dolnej krawędzi żerdzi na dwie śruby.

Norma:

DIN EN 131.

wskazówka:

Do tych drabin dostarczane są poprzeczki zgodne z normą.

Opis techniczny

ilość stopni	4x3
szerokość drabiny złożonej	0,99 m

długość drabiny złożonej	0,35 m
wysokość robocza drabiny wolnostojącej ok.	4,8 m
długość drabiny rozłożonej	3,65 m
masa	14 kg
szerokość belki poprzecznej	0,93 m
głębokość drabiny złożonej	0,25 m
Długość jako drabina wolnostojąca	1,76 m
Wysokość jako pomost roboczy	0,99 m
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabina wielofunkcyjna