

**Ściernice diamentowe do cięcia, Ø tarczy: 76mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563417 76
GTIN	3165140820110
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Wąskie tarcze ściernicze do przecinania specjalnie do zwężonych miejsc.

Napawany, zamknięta diamentowa krawędź ostrza Czyste cięcie.

Zastosowanie:

Do cięcia kamionki szlachetnej, glazury i marmuru.

Materiał:

Zoptymalizowane pod kątem: kamionki szlachetnej, marmuru, glazury.

Pasuje do :

małej akumulatorowej szlifierki kątovej nr 077100 lub **szlifierki prostej** z trzpieniem mocującym nr 563070.

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

Ø otworu: 10 mm

grubość tarczy: 1,9 mm

Ø otworu: 10 mm

Opis techniczny

grubość tarczy	1,9 mm
Ø tarczy	76 mm

Ø otworu	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20150 min ⁻¹
dla grubości materiału	5,7 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
zoptymalizowane dla materiału	kamień
opis kształtu	proste
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
Maszyna napędowa	Szlifierki proste
Maszyna napędowa	Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
kamień	nadaje się		