


Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO., Typ: D



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484407 D
GTIN	2050001937339
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484407 wielk. **15,8 m6**.

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z **pomiarem zużycia** wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Zastosowanie:

Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 13,001 – 16,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	13,001 – 16,999 mm
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 20 mm	018400 20
Kalibracja DAkKS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm	019620 60
Znakowanie opis laserowy Typ	018940