

Ansell**Rękawice, para HyFlex® 48-102, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094268 7
GTIN	10076490054455
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Rękawice dziane drobno z powłoką wewnętrzną do pracy w środowisku suchym. Nadaje się do prac precyzyjnych, dobre właściwości oddychające.

Seria HyFlex®. Do lekkich prac w przemyśle. Dobra ruchomość przy precyzyjnym manipulowaniu małymi obiektami. Szczególnie polecane do lekkich prac montażowych, przeglądów, pakowania drobnych części.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem albo do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami

EN 388:2016: 4121A

materiał podłoża: Poliamid

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: szare

Opis techniczny

Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121A
materiał podłoża	Poliamid
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szare