



Akumulatorowa wiertarka kąтова, Typ: 71050462



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075123 71050462
GTIN	4014586881775
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna wiertarka kąтова –

- Wysokość główki przekładni wraz z uchwytem wiertarskim tylko 96 mm, wymiar kątowy 17 mm.
- Zintegrowany przełącznik obrotów prawych/lewych zapewnia komfortową obsługę.
- Stożkowy uchwyt wałka wiertarki zapewnia precyzyjne bicie.
- Wersja 0 bez akumulatora i ładowarki.
- o kompaktowych wymiarach, do prac w trudno dostępnych miejscach.
- Płynna, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, zapewnia dobre wyczucie przy nawiercaniu.

Zalety:

Do prac w trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

1 specjalny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym 0,8 - 10 mm.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zapasowe, zestawy startowe i ładowarki zob. nr 073836; 073838 i 073845 FE80-BC.

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Fein typ E 18 V

oznaczenie producenta: AWB P10 SELECT

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V
maksymalna prędkość obrotowa: 0 - 1370 min⁻¹
gniazdo uchwytu wiertarskiego: B10
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego: 0,8 - 10 mm

Opis techniczny

masa	2 kg
Napięcie akumulatorów	18 V
maksymalna prędkość obrotowa	0 - 1370 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu	10 mm
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	0,8 - 10 mm
oznaczenie producenta	AWB P10 SELECT
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu	25 mm
gniazdo uchwytu wiertarskiego	B10
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Fein typ E 18 V
Rodzaj produktu	Wiertarka

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073836 FE18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 92604325	073832 92604325
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie FE18 V	073838 FE18
Akumulatorowy zestaw startowy Typ 92604323	073832 92604323
Ładowarki akumulatorów Typ FE30	073845 FE30

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Ładowarki akumulatorów Typ FE50	073845 FE50
Ładowarki akumulatorów Typ FE80	073845 FE80