



Precyzyjny wysokościomierz traserski z lupą, wysokość trasowania: 600 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	443450 600
GTIN	4045197889911
Klasa artykułu	41F

Opis

Wykonanie:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna kapa z tworzywa sztucznego z Santoprene®. Odczyt bez paralaksy z dokładną, kontrastową skalą. **Dodatkowa lupa zapewniająca optymalną czytelność.** Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Wraz z ustawieniami precyzyjnymi i śrubą nastawczą. Płaski rysik z węgliku spiekane do zarysowywania nawet w wąskich wpustach, wymienny. Możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu można szybko, bezbłędnie i bezpośrednio przenosić poszczególne wymiary. Przechylna i zdejmowalna kłapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia.

Norma:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni, z rowkami na zanieczyszczenia. Ergonomiczna, komfortowa nakładka z tworzywa sztucznego, z powierzchnią Santoprene®. Płaski rysik traserski z węglkami spiekany do łatwego trasowania również w wąskich rowkach, wymienny, możliwość trasowania od 0. Dzięki temu wymiary rysunkowe mogą być przenoszone bezpośrednio, bez ryzyka błędu. Składana i zdejmowana osłona zapobiegająca urazom podczas pracy. Z dokładną regulacją i śrubą ustalającą.

Dodatkowa lupa zapewniająca optymalną czytelność. Wszystkie części skali chromowane na matowo, z powłoką antyrefleksyjną.

w dostawie::

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010, wielk. 75.

norma: Norma zakładowa

Kalibracja: E1
noniusz: 1/50 mm
granica błędu: 0,08 mm
przekrój kolumny pomiarowej: 30×12 mm
długość podstawy: 165 mm
szerokość podstawy: 110 mm

Opis techniczny

granica błędu	0,08 mm
noniusz	1/50 mm
szerokość podstawy	110 mm
Kalibracja	E1
przekrój kolumny pomiarowej	30×12 mm
wysokość trasowania	600 mm
długość podstawy	165 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowe

Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 1000 mm	014350 1000
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Zapasowy rysik traserski z węgla spiekane go długość 75 mm	444010 75
--	-----------