

**Ansell****Para rękawic HyFlex® 11-925,, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094248 11
GTIN	10076490458680
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

HyFlex® 11-925. Rękawice z **technologią tkania 18-Gauge** i podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitrylowej, zapewniające bardzo dobre połączenie czułości, pewnego chwytu przedmiotów zaolejonych i dobrą ochronę skóry. Nowa technologia Grip zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się z ręki obiektów w dynamicznych obszarach roboczych. Szczególnie nadają się do sortowania i sprawdzania lekkich części, montażu zaolejonych przedmiotów, załadowywania i rozładowywania taśm produkcyjnych, prac konserwacyjnych.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: niebieskie

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	11
-----------------	----

Seria	HyFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	3111A
materiał podłoża	Spandex Nylon
powłoka	Pianka nitrylowa, nityl
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieskie
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne