

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-925,, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094248 9
GTIN	10076490058361
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-925. Rękawice z **technologią tkania 18-Gauge** i podwójną powłoką z nitrilu i pianki nitylowej, zapewniające bardzo dobre połączenie czułości, pewnego chwytu przedmiotów zaolejonych i dobrą ochronę skóry. Nowa technologia Grip zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się z ręki obiektów w dynamicznych obszarach roboczych. Szczególnie nadają się do sortowania i sprawdzania lekkich części, montażu zaolejonych przedmiotów, załadowywania i rozładowywania taśm produkcyjnych, prac konserwacyjnych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Technologia tkania: 18G

EN 388:2016: 3111A

materiał podłoża: Spandex Nylon

powłoka: Pianka nitylowa, nityl

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: niebieskie

Opis techniczny

Seria	HyFlex®,
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	3111A
materiał podłoża	Spandex Nylon
powłoka	Pianka nitrylowa, nitryl
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	niebieskie
Technologia tkania	18G