

**uvex****Para rękawic uvex phynomic XG, rozmiar rękawic: 10**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	094407 10
GTIN	4048612036655
Klasa artykułu	04W

## Opis

### Wykonanie:

uvex phynomic XG. Powłoka z pianki nitrylowej, wykonanej przy zastosowaniu technologii uvex Xtra Grip zapewnia nadzwyczaj dobrą przyczepność na zanieczyszczonych olejem uchwytach oraz dużą oddychalność. Pomimo swojej wytrzymałości i odporności na ścieranie, rękawice te są lekkie i bardzo elastyczne.

### Norma:

EN 388; EN 420

### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

materiał podłoża: poliamid, elastan

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarny

## Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
-----------------	----

Seria	uvex phynomic
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	4121X
materiał podłoża	poliamid, elastan
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarny