

Ansell**Para rękawic Hycron® 27-805, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094431 11
GTIN	10076490484078
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Seria Hycron®. **Wytrzymałe rękawice** z bawełnianego jerseyu, z nitylową powłoką, do prac o dużych wymaganiach. Duża odporność na materiały ostrokrawężdiowe i ściernie. Mocniejsze i bardziej elastyczne niż wykonane z PVC, trzykrotnie trwalsze niż cięższe rękawice skórzane.

Skutecznie chronią przed smarami i olejem.Nadają się zwłaszcza do surowych odlewów, kształtek z tworzywa sztucznego, stali prętowej, blach, kabli do przesyłu dużych mocy, materiałów budowlanych, surowego drewna.

Z mankietem ochronnym i pełną powłoką.

Norma:

EN 388; EN 420

Antistatisch gemäß EN 1149.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: bawełna

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieskie

Opis techniczny

Seria	Hycron®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4221X
materiał podłoża	bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieskie