



Para rękawic RewoMech 641, rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094377 11
GTIN	4008198764113
Klasa artykułu	04Q

Opis

Wykonanie:

RewoMech 641. **Wytrzymała sztuczna skóra** do ochrony podczas prac mechanicznych.

Rękawice zapewniają użytkownikowi dobry chwyt również w przypadku mokrych części i chroni wewnętrzną część dłoni dzięki zastosowaniu bariery dla wilgotności z Tyvek® przed olejem i wilgocią. Mankiet posiada zapięcie na rzep. Rękawice są oddychające i stanowią alternatywę dla tradycyjnych rękawic skórzanych. Szczególnie polecane do obróbki metali i tworzyw sztucznych, mechaniki precyzyjnej, prac montażowych i transportowych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 2121X

materiał podłoża: sztuczna skóra

zakres zastosowania: Allround

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	2121X
materiał podłoża	sztuczna skóra
zakres zastosowania	Allround
kolor	szary / czarny