

uvex**Para rękawic uvex phynomic XG, rozmiar rękawic: 7**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094407 7 |
| GTIN | 4048612036600 |
| Klasa artykułu | 04W |

Opis

Wykonanie:

uvex phynomic XG. Powłoka z pianki nitrylowej, wykonanej przy zastosowaniu technologii uvex Xtra Grip zapewnia nadzwyczaj dobrą przyczepność na zanieczyszczonych olejem uchwytych oraz dużą oddychalność. Pomimo swojej wytrzymałości i odporności na ścieranie, rękawice te są lekkie i bardzo elastyczne.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4121X

materiał podłoża: poliamid, elastan

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarny

Opis techniczny

| | |
|-------|---------------|
| Seria | uvex phynomic |
|-------|---------------|

| | |
|---------------------|----------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| EN 388:2016 | 4121X |
| materiał podłoża | poliamid, elastan |
| powłoka | Pianka nitylowa |
| zakres zastosowania | Allround |
| kolor | czarny |