

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka pędzelkowa drut ze stali INOX, 0,30 mm, Typ: 10X20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574600 10X20
GTIN	4017359006801
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, wprasowany w stalową tulejkę,  $\varnothing$  trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i wiertarkach. Do czyszczenia i usuwania zadziorów w trudno dostępnych miejscach.

$\varnothing$  szczotki  $D_1$ : 12 mm

długość całkowita L: 60 mm

$\varnothing$  zwornicy  $D_2$ : 10 mm

długość zwornicy  $L_2$ : 20 mm

wysokość drutu  $H_1$ : 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min <sup>-1</sup>
długość zwornicy $L_2$	20 mm
wysokość drutu $H_1$	20 mm
$\varnothing$ zwornicy $D_2$	10 mm
$\varnothing$ szczotki $D_1$	12 mm
długość całkowita L	60 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

