

**Rękawice, para 03440, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094424 9
GTIN	4059904105607
Klasa artykułu	09H

Opis**Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03440. Z mankietem ochronnym i pełną powłoką.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4221X

materiał podłoża: bawełna

powłoka: nityl

zakres zastosowania: Heavy Duty

kolor: niebieski / naturalny

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4221X
materiał podłoża	bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieski / naturalny