

**Rękawice, para 03440, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094424 8
GTIN	4260144425244
Klasa artykułu	09H

**Opis****Wykonanie:**

Solidne rękawice z bawełny i jerseyu z powłoką nitylową do średnich i trudnych zastosowań. Znacznie bardziej wytrzymałe niż ciężkie rękawice skórzane i solidniejsze oraz elastyczniejsze niż rękawice PVC. Skuteczna blokada przed tłuszczem i olejem. Szczególnie polecane do części odlewanych, kształtek z tworzywa sztucznego, prętów stalowych, blachy, kabli, materiałów budowlanych, surowego drewna.

03440. Z mankietem ochronnym i pełną powłoką.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	8
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
EN 388.	4221X
materiał podłoża	Bawełna
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Pełna powłoka
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	niebieski / naturalny
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne