

HOLEX®**Para rękawic, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094300 10 |
| GTIN | 4045197890122 |
| Klasa artykułu | 02H |

Opis**Wykonanie:**

Oddychające rękawice montażowe z innowacyjną, poliuretanową powłoką nitylową na bazie wody, spełniające najwyższe wymagania pod względem możliwości wykonywania precyzyjnych prac, elastyczności i wycucia w palcach w środowisku suchym i nieco zaolejonym. Bardzo delikatna struktura powierzchni dzięki procesowi uszlachetniania. Długa trwałość dzięki bardzo dużej odporności na ścieranie. pozbawione dimetyloformamidu (DMF).

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

| | |
|-------------------|--------------|
| rozmiar rękawic | 10 |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 |
| EN 388:2016 | 4131X |
| materiał podłoża | Lycra®, poliamid |
| powłoka | PU, pianka nitrylowa |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | czarny / szary |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |