

HOLEX®**Para rękawic, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094300 9
GTIN	4045197890115
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Oddychające rękawice montażowe z innowacyjną, poliuretanową powłoką nitylową na bazie wody, spełniające najwyższe wymagania pod względem możliwości wykonywania precyzyjnych prac, elastyczności i wycucia w palcach w środowisku suchym i nieco zaolejonym. Bardzo delikatna struktura powierzchni dzięki procesowi uszlachetniania. Długa trwałość dzięki bardzo dużej odporności na ścieranie. pozbawione dimetyloformamidu (DMF).

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4131X
materiał podłoża	Lycra®, poliamid
powłoka	PU, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / szary
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne