

**Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX10/200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	625330 TX10/200
GTIN	4045197922991
Klasa artykułu	61C

**Opis****Wykonanie:**

**Uchwyt** z przyczepną powłoką Haptoprene® i rdzeniem ze szczególnie elastycznego, antyudarowego polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. **Groty** ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, bardzo twardej i antyudarowej. Powierzchnia chromowana, końcówki czarne. Od wielk. TX30 z 6-kątem do wspomagania kluczem.

**Zalety:**

Dzięki **otw. w profilu Torx®** nadaje się do śrub wpuszczanych z kołkiem zabezpieczającym.  
długość grotu: 200 mm  
długość całkowita: 290 mm

**Opis techniczny**

długość całkowita	290 mm
długość grotu	200 mm
profil Torx®	TX10
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu	Stal specjalna PB Swiss Tools
materiał uchwytu	uchwytem Santoprene® wykonanym z 2 materiałów