

ejendals

Zestaw rękawic bawełnianych Tegera® 8127, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094203 10
GTIN	7392626064188
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Rękawice **do niewielkich zagrożeń i prac montażowych**, do ochrony przed otarciami, pęcherzami i brudem.

Tegera® 8127. Rękawice tekstylne z bawełny z **mankietem i wypustkami z PVC** (bez szkodliwych zmiękczaczy). **Dobre czucie w palcach** i wygodne dopasowanie dzięki wykonaniu wysokiej jakości.

Zastosowanie:

Strefy suche i czyste; precyzyjny montaż; prace instalacyjne i w układach elektronicznych.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice bawełniane
Kategoria ochrony	Kategoria II
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez silikonu

Właściwości rękawic	bez lateksu
długość	220 mm
zastosowanie	wielorazowe
zawartość	12 para
kolor	białe
zakres zastosowania	Precyzja
materiał podłoża	Bawełna
wariant powłoki	Bez powłoki
materiał	Bawełna
Rodzaj produktu	Rękawice bawełniane