

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut stalowy, 0,12 mm, Ø szczotki: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574480 13
GTIN	4017359205136
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Wysoka jakość drutu, długość całkowita 90 mm, długość włosia 25 mm.

**Zastosowanie:**

Pełne pokrycie do końca trzpienia, **zwłaszcza do otworów nieprzelotowych.**

Ø chwytu: 3,8 mm

długość drutów: 25 mm

**Opis techniczny**

długość drutów	25 mm
Ø szczotki	13 mm
Ø chwytu	3,8 mm
wysokość pokrycia	0,12 mm