

ejendals

Para rękawic Tegera® 883A, rozmiar rękawic: 9



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094276 9 |
| GTIN | 7392626037335 |
| Klasa artykułu | 04R |

Opis

Wykonanie:

Tegera® 883A. Rękawice syntetyczne pokryte pianką nitylową do prac precyzyjnych. Dobrze dopasowany kształt i dobre właściwości oddechowe. Nadaje się także do pracy w miejscach wilgotnych i lekko zaolejonych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 4131X

materiał podłoża: nylon

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

| | |
|-------------------|----------------------|
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |

| | |
|---------------------|------------------|
| wielkość opakowania | 12 |
| EN 388:2016 | 4131X |
| materiał podłoża | nylon |
| powłoka | Pianka nitrylowa |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | czarny / szary |