

## ejendals

### Para rękawic Tegera® 9140, rozmiar rękawic: 9



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094388 9
GTIN	7392626027343
Klasa artykułu	04R

#### Opis

##### Wykonanie:

**Tegera® 9140.** Rękawice z **cieńszej skóry syntetycznej** (0,5 mm Microthan®), bez podszewki. Grzbiety dłoni z poliestru z wentylowaną powierzchnią **zapewniającą dobre oddychanie**. Krótki model **ze wzmocnionym palcem wskazującym** i zapięciem na rzep.

##### Norma:

EN 388; EN 420

##### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Szczególnie obcisły krój. Wypadają o jeden numer mniejsze.

EN 388:2016: 1121X

materiał podłoża: Poliester

powłoka: sztuczna skóra

zakres zastosowania: Uniwersalne

kolor: szary / czarny / żółty

#### Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice dla kierowców
----------------	------------------------

Kategoria ochrony	Kategoria II
wielkość opakowania	6
EN 388:2016	1121X
materiał podłoża	Poliester
powłoka	sztuczna skóra
zakres zastosowania	Uniwersalne
materiał	Skóra syntetyczna