

ejendals

Para rękawic, bez wyściółki Tegera® 6614, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094386 8
GTIN	7340118315966
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 6614. Rękawice skórzane z **bydlęcej skóry licowej** do prac w obszarze mechaniki precyzyjnej. Odporne na **wysoką temperaturę do 100°C**. Z **powłoką olejo- i wodoodporną** na wewnętrznej powierzchni dłoni.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

materiał: Pełna skóra bydlęca

EN 388:2016: 3011X

EN 407: X1XXXX

zakres zastosowania: Precyzja / uniwersalność

kolor: czarno-szare

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice dla kierowców
Kategoria ochrony	Kategoria II

materiał	Pełna skóra bydlęca
EN 388:2016	3011X
EN 407	X1XXXX
zakres zastosowania	Precyzja / uniwersalność