

ejendals

Para rękawic spawalniczych Tegera® 118a, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094127 10
GTIN	7340118312729
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 118a. Rękawice spawalnicze Allround z bydlęcej i koziej skóry licowej. Ze **wzmocnionym palcem wskazującym**. Odporne na **temperaturę do 100°C**. Bez wyściółki **wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

długość: 310 - 360 mm

materiał: Kozia skóra licowa, dwoina bydlęca

EN 388:2003: 3121

EN 407: 412X4X

EN 12477: typ B

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
wielkość opakowania	12

długość	310 - 360 mm
material	Kozia skóra licowa, dwoina bydłęca
EN 388:2003	3121
EN 407	412X4X
EN 12477	typ B