

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:
19X0,35mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 19X0,35
GTIN	4017359027240
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, Ø trzpienia **6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
liczba warkoczy	6
Ø szczotki D ₁	19 mm
wysokość pokrycia	0,35 mm
Długość drutu H ₁	28 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

