

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowe szczotki garnkowe, drut stalowy, 0,10 mm, Ø szczotki D1: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574920 15
GTIN	4017359289211
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Ø trzpienia 3 mm.

Zastosowanie:

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	5 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów
Rodzaj produktu	Garnkowa szczotka druciana