

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu:
22X0,25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574800 22X0,25
GTIN	4017359019245
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Gładki, **hartowany** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na ścieranie.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

Drut szczotki rozwiera się w trakcie pracy zależnie od prędkości obrotowej i dlatego może być ona wprowadzana w ciasne otwory, aby np. pracować wewnątrz obudów.

Ø szczotki D₁: 22 mm

wysokość drutu H₁: 28 mm

liczba warkoczy: 8

maksymalna prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

Opis techniczny

liczba warkoczy	8
Ø szczotki D ₁	22 mm
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
wysokość pokrycia	0,25 mm
wysokość drutu H ₁	28 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy

splot warkoczowy

skręcenie w lewo

Rodzaj produktu

Szczotka pędzelkowa