

**Ansell****Rękawice, para HyFlex® 11-937,, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094486 9
GTIN	10076490449794
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

HyFlex® 11-937. Lekkie rękawice z bardzo dobrym połączeniem ochrony przed przecięciem, odpornością na olej i zwiększoną wytrzymałością. Podwójna powłoka z poliuretanu i pianki nitylowej zapewnia pewny chwyt. Z **technologią 18-Gauge** i diamentowym włóknem technologicznym Dyneema®.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X42B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: PU, pianka nitylowa

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: szary / czarny

**Opis techniczny**

Seria	HyFlex®,
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	Dyneema®
powłoka	PU, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B