

Ansell**Rękawice, para HyFlex® 11-937,, rozmiar rękawic: 10**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	094486 10
GTIN	10076490449800
Klasa artykułu	04P

Opis

Wykonanie:

HyFlex® 11-937. Lekkie rękawice z bardzo dobrym połączeniem ochrony przed przecięciem, odpornością na olej i zwiększoną wytrzymałością. Podwójna powłoka z poliuretanu i pianki nitylowej zapewnia pewny chwyt. Z **technologią 18-Gauge** i diamentowym włóknem technologicznym Dyneema®.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X42B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: PU, pianka nitylowa

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: szary / czarny

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	Dyneema®
powłoka	PU, pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / czarny
Stopień ochrony przed przecięciem	B