



Rękawice, para PuroCut 521, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094491 10 |
| GTIN | 4008198752103 |
| Klasa artykułu | 04Q |

Opis

Wykonanie:

PuroCut® 521. Powłoka z pianki nitylowej, zapewniająca pewny chwyt również gładkich i zaolejonych przedmiotów. Wysoka mechaniczna odporność na ścieranie przy jednocześnie dużym wyczuciu. Powierzchnia rękawic nie zawierająca silikonu umożliwia również zastosowanie podczas prac lakierniczych.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4X43B

materiał podłoża: Dyneema®

powłoka: Pianka nitylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: szare

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| rozmiar rękawic | 10 |
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie |
| Właściwości rękawic | bez silikonu |
| EN 388:2016 | 4X43B |
| materiał podłoża | Dyneema® |
| powłoka | Pianka nitrylowa |
| zakres zastosowania | Allround |
| kolor | szare |
| Stopień ochrony przed przecięciem | B |