

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniaturowa szczotka okrągła drut nierdzewny 0,10 mm, Ø szczotki D1 x szerokość szczotki: 22X2 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574932 22X2
GTIN	4017359289556
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:****Ø trzpienia 3 mm.****Zastosowanie:**

Obróbka precyzyjnych przedmiotów, małych powierzchni lub miejsc trudno dostępnych.

typowe zastosowanie: Czyszczenie, usuwanie zadziorów

Ø szczotki D₁: 22 mm

szerokość szczotki: 2 mm

wysokość drutu H₁: 6 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 10000 min⁻¹**Opis techniczny**

wysokość drutu H ₁	6 mm
wysokość pokrycia	0,1 mm
Ø szczotki D ₁	22 mm
maksymalna prędkość obrotowa	10000 min ⁻¹
szerokość szczotki	2 mm
Ø chwytu D _s	3 mm
materiał pokrycia	drut INOX
typowe zastosowanie	Czyszczenie, usuwanie zadziorów

splot warkoczowy

falisty

Rodzaj produktu

Szczotka tarczowa