



Rękawice, para KryTech 580, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094468 10
GTIN	3245425804100
Klasa artykułu	06D

Opis

Wykonanie:

KryTech 580 Grip&Proof. Do wykonywania prac wymagających dobrego czucia w palcach, w lekko zaolejonym i zanieczyszczonym otoczeniu. Duża pewność chwytu w środowisku zanieczyszczonym olejami i smarami dzięki zastosowaniu technologii **Grip&Proof**. Długa trwałość dzięki odporności na działanie oleju i zmywalnemu materiałowi. Nadają się zwłaszcza do obróbki z użyciem oleju chłodząco-smarującego, w kontakcie z blachami i częściami maszyn pokrytymi olejem, przy cięciu, tłoczeniu i wytłaczaniu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria II

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	45
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez lateksu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4342B
materiał podłoża	PEHD
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / szary
długość	230 - 280 mm
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe