



## Rękawice, para KryTech 580, rozmiar rękawic: 11



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094468 11
GTIN	3245425804117
Klasa artykułu	06D

### Opis

#### Wykonanie:

KryTech 580 Grip&Proof. Do wykonywania prac wymagających dobrego czucia w palcach, w lekko zaolejonym i zanieczyszczonym otoczeniu. Duża pewność chwytu w środowisku zanieczyszczonym olejami i smarami dzięki zastosowaniu technologii **Grip&Proof**. Długa trwałość dzięki odporności na działanie oleju i zmywalnemu materiałowi. Nadają się zwłaszcza do obróbki z użyciem oleju chłodząco-smarującego, w kontakcie z blachami i częściami maszyn pokrytymi olejem, przy cięciu, tłoczeniu i wytłaczaniu.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	45
Właściwości rękawic	bez dimetyloformamidu
Właściwości rękawic	bez lateksu
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388.	4342B
materiał podłoża	PEHD
powłoka	Nitril
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarny / szary
długość	230 - 280 mm
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe