



## Rękawice, para KryTech 580, rozmiar rękawic: 9



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094468 9
GTIN	3245425804193
Klasa artykułu	04P

### Opis

#### Wykonanie:

KryTech 580 Grip&Proof. Do wykonywania prac wymagających dobrego czucia w palcach, w lekko zaolejonym i zanieczyszczonym otoczeniu. Duża pewność chwytu w środowisku zanieczyszczonym olejami i smarami dzięki zastosowaniu technologii **Grip&Proof**. Długa trwałość dzięki odporności na działanie oleju i zmywalnemu materiałowi. Nadają się zwłaszcza do obróbki z użyciem oleju chłodząco-smarującego, w kontakcie z blachami i częściami maszyn pokrytymi olejem, przy cięciu, tłoczeniu i wytłaczaniu.

#### Norma:

EN 388; EN 420

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

EN 388:2016: 4342B

materiał podłoża: PEHD

powłoka: Pianka nitrylowa

zakres zastosowania: Allround

kolor: czarno-szare

**Opis techniczny**

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	4342B
materiał podłoża	PEHD
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Allround
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	B