

## ejendals

### Para rękawic antywibracyjnych Tegera® 9182, Rozmiar rękawic: 10



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094332 10     |
| GTIN             | 7392626055933 |
| Klasa artykułu   | 04R           |

#### Opis

**Wykonanie:**

**Rękawice tłumiące wibracje** ze skóry licowej koziej z owatą we wnętrzu dłoni. Wysokiej jakości materiał **Vibrothan®** łączy **dobre tłumienie wibracji** z dobrym wyczuciem.

**Tegera® 9182.** Bardzo długa wersja z **mankietem skórzanym**.

**Zastosowanie:**

Grubsze prace na wibrujących maszynach.

**Norma:**

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

#### Opis techniczny

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| rozmiar rękawic   | 10                     |
| Rodzaj rękawic    | Rękawice dla kierowców |
| Kategoria ochrony | Kategoria II           |

|                     |   |
|---------------------|---|
| zawartość           | 6   |
| EN 388.             | 3111X   |
| materiał podłoża    | Kozia skóra licowa                                  |
| wariant powłoki     | Bez powłoki   |
| zakres zastosowania | Uniwersalne   |
| zakres zastosowania | Heavy Duty  |
| długość             | 315 mm  |
| kolor               | czarne - żółte                                      |
| norma               | Ochrona przed drganiem i uderzeniami (EN ISO 10819) |
| zastosowanie        | wielorazowe   |
| Rodzaj produktu     | Rękawice uniwersalne                                |