

ejendals

Para rękawic antywibracyjnych Tegera® 9182, Rozmiar rękawic: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094332 11
GTIN	7392626055940
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Rękawice tłumiące wibracje ze skóry licowej koziej z owatą we wnętrzu dłoni. Wysokiej jakości materiał **Vibrothan®** łączy **dobre tłumienie wibracji** z dobrym wyczuciem.

Tegera® 9182. Bardzo długa wersja z **mankietem skórzanym**.

Zastosowanie:

Grubsze prace na wibrujących maszynach.

Norma:

Zusätzlich zertifiziert nach **EN ISO 10819. Schutz vor mechanischen Schwingungen** und Stößen.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice dla kierowców

zawartość	6
EN 388.	3111X
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki
zakres zastosowania	Uniwersalne
zakres zastosowania	Heavy Duty
długość	315 mm
kolor	czarne - żółte
norma	Ochrona przed drganiem i uderzeniami (EN ISO 10819)
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne