

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-735, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094566 7
GTIN	10076490052970
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-735. Rękawice łączą ochronę przed przecięciem najwyższego stopnia z dobrym dopasowaniem i wysoką elastycznością. Powierzchnia wnętrza dłoni posiada odporną na brud i przyczepną powłokę poliuretanową, grzbiet dłoni jest oddychający. Szczególnie polecane do montażu komponentów o ostrych krawędziach w suchym i lekko zaolejonym otoczeniu.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

EN 388:2016: 4X43C

materiał podłoża: INTERCEPT™

powłoka: PU

zakres zastosowania: Allround

kolor: szare / białe

Opis techniczny

Seria	HyFlex®,
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
EN 388:2016	4X43C
materiał podłoża	INTERCEPT™
powłoka	PU
zakres zastosowania	Allround
kolor	szare / białe
Stopień ochrony przed przecięciem	C