

ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 296, rozmiar rękawic: 8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094822 8
GTIN	7392626058125
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 296. Grube i wyściełane rękawice chroniące przed zimnem ze skóry licowej bydlęcej z grzbietem dłoni odpornym na wiatr i wodę z neoprenu. **Bardzo długa wersja** zapewnia dobrą izolację cieplną i przyjemność noszenia. Wyściółka rękawic z materiału Thinsulate®. Ze wzmocnionymi palcami.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 388:2016: 2122X

EN 511: 120

materiał podłoża: Bydlęca skóra licowa

powłoka: neopren

kolor: biały / czarny

Opis techniczny

rozmiar rękawic	8
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed zimnem
Kategoria ochrony	Kategoria II
wielkość opakowania	6
EN 388:2016	2122X
EN 511	120
materiał podłoża	Bydlęca skóra licowa
powłoka	neopren
kolor	biały / czarny