

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 14
GTIN	4045197287212
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 112 mm

szerokość szczęk b: 30,9 mm

wysokość szczęk h₁: 6,6 mm

wysokość pierścienia h₂: 9,4 mm

Ø pierścienia D: 27,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 160 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	30,9 mm
długość klucza L	112 mm
wysokość szczęk h ₁	6,6 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,4 mm
Ø pierścienia D	27,3 mm
rozwartość klucza	14 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	160 Nm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie