

## Szczotka wewnętrzna NOVOFLEX-B ziarno SiC 120 , Typ: 16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	574490 16
GTIN	4013349528155
Klasa artykułu	57L

### Opis

#### Wykonanie:

Samocentrująca szczotka wewnętrzna z wypełnieniem z elastycznych **kulek z węgliku krzemu**.  
długość całkowita 200 mm.

#### Zastosowanie:

Do **łamania krawędzi, obróbki końcowej powierzchni i honowania**. Uzyskuje **równomiernie i dokładnie oszlifowane powierzchnie górne** o dużym udziale nośnym. Do zastosowania w wiertarkach ręcznych i prasach. Zalecana liczba obrotów 350 - 700 min.<sup>-1</sup>, czas styku 20 – 40 sekund.

#### wskazówka:

Nie suszyć, a używać oleju do szlifowania nr 084205.

### Opis techniczny

Długość robocza L <sub>3</sub>	60 mm
Ø szczotki D <sub>1</sub>	18 mm
pasują do otworu o Ø	14,1 - 16 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	4,6 mm
Seria	NOVOFLEX-B
materiał pokrycia	węglik krzemu
oznaczenie ziarnistości	SiC
ziarnistość	120
zalecana prędkość obrotowa	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szczotka wewnętrzna

---

## Aksesoria

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 0,25 l

084205 0,25

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 5 l

084205 5

Wysokowydajne oleje do obróbki skrawaniem, bez oleju mineralnegoUV 80 zawartość 20 l

084205 20