

Ansell**Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem 11-251 narrow, długość: 30cm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094588 30
GTIN	10076490450868
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Rękawice przedłużone, chroniące przed przecięciem, z technologią INTERCEPT™ Cut Resistance dla klasy odporności na przecięcie B i sprawiające wrażenie miękkości i chłodu podczas noszenia. Konstrukcja bezszwowa zapewnia dobre dopasowanie. Idealne do kombinacji z rękawicami odpornymi na przecięcie.

HyFlex® 11-251. Z otworem na kciuk.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Właściwości rękawic	bez lateksu
Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością

Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388.	2X42B
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Technologia tkania	15G
Stopień ochrony przed przecięciem	B
zastosowanie	wielorazowe
materiał podłoża	HPPE
kolor	czarny
długość	30 mm
zakres zastosowania	Uniwersalne
masa	16 g
zawartość	1
Rodzaj produktu	Ochrona przedramienia przed przecięciem