

**Ansell****Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem 11-250 narrow, długość: 40cm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094586 40
GTIN	1007649045085 1
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice przedłużone, chroniące przed przecięciem, z technologią INTERCEPT™ Cut Resistance dla klasy odporności na przecięcie B i sprawiające wrażenie miękkości i chłodu podczas noszenia. Konstrukcja bezszwowa zapewnia dobre dopasowanie. Idealne do kombinacji z rękawicami odpornymi na przecięcie.

HyFlex® 11-250. Bez otworu na kciuk.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

Właściwości rękawic	Certyfikat do kontaktu z żywnością
Właściwości rękawic	bez sylikonu

EN 388.	2X42B
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
Stopień ochrony przed przecięciem	B
zastosowanie	wielorazowe
materiał podłoża	HPPE
kolor	czarny
długość	10 mm
zakres zastosowania	Uniwersalne
masa	18,5 g
zawartość	1
Rodzaj produktu	Przedłużone rękawice chroniące przed przecięciem