

**Spodnie robocze ACTIVIQ, niebieskie / czarne, Rozmiar DE: 54****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091212 54
GTIN	4053813271071
Klasa artykułu	09S

Opis**Wykonanie:**

Linia dobrze dopasowanej odzieży roboczej o sportowym kroju **KÜBLER ACTIVIQ**.

Dzięki **wszytym strefom ruchu** odzież dokładnie dopasowuje się w każdej sytuacji. **Dynamiczne wstawki kontrastowe i odblaskowe** zapewniają lepszą widoczność. Duże wolne przestrzenie dają możliwość **indywidualnej kreacji**. Dla zapobieżenia zadrapaniom wrażliwych materiałów wszystkie **zamki są przykryte**. Liczne kieszenie dają wiele możliwości **schowania** narzędzi, miar, telefonu komórkowego itp.

Ergonomicznie skrojone spodnie z zakładkami pod paskiem, z bardzo dużymi uchwytami na pasek.

Ze strefami ruchu w obszarze kolan dla umożliwienia większej elastyczności. Bardzo wytrzymałe, wyposażone w patki punkty narażone na obciążenie.

- **dwie kieszenie boczne**
- **dwie kieszenie tylne, prawa z patką i zatrzaskiem**
- **kieszonka na metrówkę**
- **kieszonka na udzie z patką i zatrzaskiem oraz naszyta kieszonka na długopis**
- **zamek błyskawiczny w kroku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela wielkości z międzynarodowymi rozmiarami odzieży znajduje się na naszej stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 65% poliestru

skład tkaniny: 35% bawełny

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270 g/m²

pranie: Prać w temperaturze 60°C

Opis techniczny

wielkość IT	48
wielkość FR	48
wielkość US	38/33
wielkość UK	38R
Rozmiar odzieżowy DE	54
Seria	ACTIVIQ
Usługa specjalna	Uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość NL	54
Wielkość ES	48
skład tkaniny	65% poliestru
skład tkaniny	35% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	270 g/m ²
pranie	Prać w temperaturze 60°C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	delikatne czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
kolor	niebieskie / czarne