

**Ogrodniczki ACTIVIQ, niebieskie / czarne, Rozmiar DE: 44****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	091222 44
GTIN	4053813278827
Klasa artykułu	09S

Opis**Wykonanie:**

Linia dobrze dopasowanej odzieży roboczej o sportowym kroju **KÜBLER ACTIVIQ**. Dzięki **wszytym strefom ruchu** odzież dokładnie dopasowuje się w każdej sytuacji. **Dynamiczne wstawki kontrastowe i odblaskowe** zapewniają lepszą widoczność. Duże wolne przestrzenie dają możliwość **indywidualnej kreacji**. Dla zapobieżenia zadrapaniom wrażliwych materiałów wszystkie **zamki są przykryte**. Liczne kieszenie dają wiele możliwości **schowania** narzędzi, miar, telefonu komórkowego itp.

Ogrodniczki z wysoko wyprowadzoną ochroną nerek.

- **Elastyczne szelki ze sprzączkami zatrzaskowymi z tworzywa sztucznego, odpornymi na uderzenia i wysoką temperaturę.**
- **Kieszeń na bawecie z klapką i zatrzaskiem**
- **oraz z naszytą kieszenią na długopis.**

Ze strefami ruchu w obszarze kolan dla umożliwienia większej elastyczności. Bardzo wytrzymałe dzięki **kieszeniom na kolanach ze wzmocnieniem CORDURA®** i punktom obciążenia zabezpieczonym zatrzaskami.

- **dwie kieszenie boczne**
- **dwie kieszenie tylne, prawa z klapką i zatrzaskiem**
- **kieszeń na metrówkę**
- **kieszeń na udzie z klapką i przyciskiem oraz naszyta kieszeń na długopis**
- **zamek błyskawiczny w kroku.**

wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.

Tabela wielkości z międzynarodowymi rozmiarami odzieży znajduje się na naszej stronie przeglądowej.

skład tkaniny: 35% bawełny

skład tkaniny: 65% poliestru

gramatura materiału / gęstość tkaniny: 270 g/m²

pranie: Prać w temperaturze 60°C

Opis techniczny

wielkość US	30/30
wielkość IT	38
wielkość FR	38
Rozmiar odzieżowy DE	44
wielkość UK	28R
Seria	ACTIVIQ
Usługa specjalna	uszlachetnianie wytrobów włókienniczych
Wielkość NL	44
Wielkość ES	38
skład tkaniny	35% bawełny
skład tkaniny	65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	270 g/m ²
pranie	Prać w temperaturze 60°C
wybielanie	nie wybielać
czyszczenie chemiczne	delikatne czyszczenie perchloroetylenem
suszenie	delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura)
Prasowanie	umiarkowanie gorące, do maks. 150#
kolor	niebieskie / czarne

Aksesoria

Ochraniacze kolan Standard 1 para Typ KNEE

091848 KNEE