

**Mahr****Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412733 200
GTIN	4059192058289
Klasa artykułu	43A

**Opis****Wykonanie:**

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy z funkcją Reference-Lock. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: DIN 862

przełączalny odczyt: mm / cal

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: system MAHR Reference-Lock

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,03 mm

długość szczęk: 50 mm

**Opis techniczny**

długość szczęk	50 mm
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal

zapisywanie wartości pomiaru	system MAHR Reference-Lock
zakres pomiarowy	0 - 200 mm
norma	DIN 862
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
przełączalny odczyt	mm / cal
granica błędu	0,03 mm
wymiar głębokości	płaskie
z bateriami / akumulatorkami	081560 CR2032
liczba baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa CR2032	081560 CR2032
---	---------------