

3M Scotch-Brite™

Kompaktowe ściernice trzpieniowe włókninowe Ø 25×25 mm, odpowiada ziarnistości: 180M**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	551930 180M
GTIN	50048011140631
Klasa artykułu	53M

Opis**Wykonanie:**

Scotch-Brite™ Włóknina prasowana z ścierniwem osadzonym w żywicy, **sprasowany kształt ściernic trzpieniowych**, możliwość obciągania.

Zastosowanie:

Do **uniwersalnej obróbki wykańczającej**.

zalecana prędkość obrotowa: 13000 min⁻¹

ziarnistość: równiaki

stopień twardości: równiaki

wersja: 6A medium

Ø otworu: 5 mm

Opis techniczny

Ø główki	25 mm
ziarnistość	równiaki
Ø otworu	5 mm
wersja	6A medium
stopień twardości	równiaki

wysokość główki	25 mm
porównanie ziarnistości	180
uchwyt	za pomocą trzpienia nasadzanego nr 551935.
zalecana prędkość obrotowa	13000 min ⁻¹

Akcesoria

Trzpień do mocowania włókninowych, kompaktowych ściernic trzpieniowych

551935